


HSS / Karbür, Matkap Ucu Bileme / Yenileme Makinası




Matkap Bileme Makinesi

Bu bütçe dostu makine ile körelen HSS ve Karbür Matkaplarınızı profesyonelce bileyebilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Sağlam, kompakt ve kolay kullanımlı tasarımını sayesinde pratik bileme işlemleri için mükemmeldir.



Bileme İşlemleri



1. Matkabı pens tutucu kapağa yerleştirin:

Görsel-1'de belirtilen adımları sıralı takip edin ve matkabı pens tutucu kapağa yerleştirin (sıkımadan).

2. Matkap çapını skaladan ayarlayın:

* Skalayı sağ yöne çevirerek "0" pozisyonuna getirin.
* Skalayı matkabın çapına uyacak şekilde ayarlayın.

3. Matkabı bileme pozisyonuna getirin:

Matkabı pens tutucu kapak ile pens yuvasına yerleştirin ve sağ yöne çevirin, görsel-3'te belirtildiği gibi bileme pozisyonunu almak için matkabı pens tutucu kapak ile sıkın.

Önemli: Matkap ağız açısı, pens tutucu kapak kertiği ile paralel konumda olmalıdır. (görsel-1'i referans alın: "Bileme Pozisyonu").



4. Matkap ağız bileme açısını ayarlayın:



Sağ alt tabandaki bölümden matkap ağız bileme açısını, sağ üst kısımda yer alan civata ile de matkabın talaş tahliye (kırma) açısını ayarlayabilirsiniz. Daha büyük açı için sağa, daha küçük açı için sola çevirin (referans: görsel-4).

5 & 6. Matkabı bileyin:

* Makineyi çalıştırın.

* Pens tutucu kapağı yuvaya yerleştirin ve bileme taşına doğru yavaşça itin, ardından bileme sesi kaybolana kadar matkabı bilemek için art arda sola ve sağa hareket ettirin (referans: görsel-5 / ortalama 4 - 5 defa). Bu işlem ile matkabınızın kesici ağız açısı bilenecektir.

* Pens tutucu kapağı çıkartın ve aynı bileme işlemlerini üst yuvaya yerleştirerek aynı şekilde yapın (referans: görsel-6), bu işlem ile matkabınızın talaş tahliye (kırma) açısı bilenecektir. Bu işlem sonunda makineyi kapatın. Matkabınız kullanıma hazırdır.



Standart Toleranslara Bağılı / Oluşturulacak Bileme ile Reddedilen / Körelen Takımların, Geri Kazanımını Sağlayan Faydalı Üründür.



Sipariş Kodu: EDG-213

Matkap Bileme Çapı: Ø 2 - 13 mm
Uç Bileme Açıları (ayarlanabilir): 90° - 140°
Standart Bileme Taşı: CBN #400 / HSS için (Ø2-13)
Motor / Güç Kaynağı: 250W / AC 220V
Hız: 5500 RPM
Net Ağırlık: 8.5 kg

Sipariş Kodu: EDG-1226

Matkap Bileme Çapı: Ø 12 - 26 mm
Uç Bileme Açıları (ayarlanabilir): 90° - 140°
Standart Bileme Taşı: CBN #400 / HSS için (Ø12-26)
Motor / Güç Kaynağı: 450W / AC 220V
Hız: 4500 RPM
Net Ağırlık: 26 kg

Standart Aksesuarlar / Set içeriği:

1. Matkap Bileme Makinesi
2. Çalışma Masası
3. EDG-213: 12 adet ER Pens Seti
EDG-1226: 15 adet ER Pens Seti
4. HSS Matkaplar için CBN Bileme Taşı
5. Pens Tutucu Kapak (kurulum kapağı)
6. Allen Anahtarlar (4 - 5 - 6 mm)
7. Bağlantı Kabloları
8. Kullanım & Eğitim Kılavuzu

İsteğe Göre; Bileme Taşları

(sipariş kodu = ürün açıklaması)

- * EDG-213N-1D = "SDC Bileme Taşı #400", Karbür Matkaplar için / Ø2 - 13
- * EDG-213N-1C = "CBN Bileme Taşı #400", HSS Matkaplar için / Ø 2 - 13
- * EDG-1226N-1D = "SDC Bileme Taşı #400", Karbür Matkaplar için / Ø 12 - 26
- * EDG-1226N-1C = "CBN Bileme Taşı #400", HSS Matkaplar için / Ø 12 - 26

► 30 Saniyede Matkap Bileme

► Kolay ve Hızlı İşlem

► Çalışma Masası Hediye

► Körelen Matkap Takımınızı Sadece Sola & Sağa Hareket Ettirerek Mükemmel Bilenmiş Şekilde Yeniden Kullanabilirsiniz.

UYARI: Bileme Makinasının Temizliği ve Soğutulması İçin Tekrarlama İşlemleri 30 Dakika Aralarla Yapılmalıdır, Boş Pozisyonda Makina Kapalı Durumda Olması Gerektilir.



"EDG - 213" (Çap 2mm - 13mm) Matkap Bileme Makinası

- Körelen / Atıl / Bozuk Matkaplarınızı Atmayınız.
5 dakikada Bileyiniz ve Kullanınız !

Standart Talaş Boşaltma Formları



Sert çelik delme için geniş bileme formu
Elmas / sert metal matkap - "HSS E" cobalt
TIN kaplamalı matkap türleri önerilen yöntem



Genel çelikler için standart bileme formu
Alaşımlı / alaşımsız çelikler, titanyum
Paslanmaz çelik vb. iş parçalarında (HSS)



Yumuşak iş parçaları için keskin bileme
Alüminyum ve alaşımları, bakır, pirinç
Demir ve demir dışı malzeme (HSS / WS)



Aksesuarlar & Hediyeler

- * Makina çalışma sehpası
- * ER tipi (ondalık pens serisi) (2 - 13'kadar) 12 parçalı
- * CBN 300 matkap bileme taşı
- * Pens yuvası / kurulum kapağı
- * Allen Anahtar (4 - 5 - 6 mm)
- * Kablo bağlantıları (sigorta yuvası)
- * Türkçe kullanım kitabı
- * Orjinal / görsel kullanım CD

Matkap Bileme Mkn. Teknik Bilgi

Bileme Çapı:
Ø 2 mm - Ø 13 mm kadar
Uç Bileme Açılan:
90° - 140° ayarlanabilir
Taşlama Disk Taşları:
CBN 400 diamond
Motor / Voltaj:
1/3 Hp 250 W - AC 220 V
Hız: 5.500 R. P. M
Ağırlık: 8.5 kg.

Kolay / Hızlı / Güvenli / Hassas

Not : Matkap bileme makina sistemi "HSS" matkapları bileme işlemi için dizayn edilmiştir. Diğer karbür elmas matkapları bileme işlemi "SDC" elmas taşı firmamızdan isteyiniz.

EDG - 213 EDG - 1226



CBN - HSS Bileme
#150 - #200 Kum

Sağlam - Hassas Pens / Kapak Grubu



EDG - 213 EDG - 1226



SDC - Elmas Bileme
#200 - #400 Kum

En yeni model matkap bileme makinamız ile uzmanlık gerekmeden 5 dakikada atıl matkaplarınız bilerek yeni pozisyonunu alır tekrar kullanıma hazır duruma gelir. Piyasadaki diğer modellere göre EDG - 213 makinamız oldukça profesyonel - hassas ve firmamızın garantisi altındadır. Tamir - bakım - yedek parça hizmetleri firmamızın bünyesinde bulunur. Diğer modellerde olmayan veya düşük ayarlı hassas açar ayarları iş parçasına göre bileme operasyonları EDG - 213 makinada oldukça yüksek kalitede sunulmaktadır. ayrıca uzun dayanım ömrü ile tercih edilebilir.



Uyarı: Yüksek devirli (5500 rpm) makinamızı boşta çalıştırmayınız, işlem bittikten sonra mutlaka kapatınız. Bileme bölümü pens grubu sık sık (hava ile) kuru temizlenmelidir



Çalışma masasını hediye ediyoruz..

EDG - 213

Özel Fiyat
849 €

* Fiyatlarımız KDV dahil değildir



Kullanım Video

EARTH-CHAIN
Power that works.

Türkiye Distribütörü
Güvenal Group




Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş. "Güvenal Group Şirketleri" üyesidir.

+90 212 501 53 81 guvenal@guvenal.net www.guvenal.net



"EDG - 1226N" (Çap 12mm - 26mm) Matkap Bileme Makinası

- Körelen / Atıl / Bozuk Matkaplarınızı Atmayınız.
5 dakikada Bileyiniz ve Kullanınız !



Kurulum / Bileme pozisyonu :

Bilenecek matkap çapına göre ölçülü pens seçilip, pens yuvasına yerleştirilir pens kapağı takılır, bilenecek matkap pens yuvası yönünde paralel şekil kuruluma monte edilir.



(1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Kesici ağız bileme işlemi :

Matkap çapına göre skaladan, çap seçimi yapıp (6) makinanın sol yönündeki çap yuvasında sabitleme yapılır. (7) Bileme işlemi için kurulum (ağız açısı / pens kapağı kertiği ile paralel duruş sağlanmalıdır.)



(5) Makinanın sağ yönündeki bileme yuvasına yerleştirilip (8) Pens kapağı kertiği ile yuva tırnaklarını karşılayacak şekilde sağ / sol yönde kurulumu 4-5 defa döndürerek, bileme sesi bitince diğer ağız bileme için işlem tekrarlanarak kesici ağız bileme işlemi yapılır.



(8) Matkap ağız açısı bileme işlemi :

Matkap ağız açısı seçimi için makinanın sağ ön yuva / alt bölümündeki ölçü skalasından (9) (örn :135°) matkap açısı seçilip fixlenir. Kurulumu aynı pozisyonda makinanın üst/sağ yuvada benzer şekilde sağ / sol yönlerde döndürülerek bileme işlemi (10) tekrarlanarak bitirilir.



Kesici ağız ve açılmal bileme işlemleri ile matkabınız tekrar yeni kullanıma sunulmuştur.



Aksesuarlar & Hediyeler

- Makina çalışma sehpası
- ER tipi (ondalıklı pens serisi) (12 - 26'kadar) 12 parçalı
- CBN 150 matkap bileme taşı
- Pens yuvası / kurulum kapağı
- Allen Anahtar (4 - 5 - 6 mm)
- Kablo bağlantıları (sigorta yuvası)
- Türkçe kullanım kitabı
- Orjinal / görsel kullanım CD

Matkap Bileme Mkn. Teknik Bilgi

Bileme Çapı:

Ø 12 mm - Ø 26 mm kadar

Uç Bileme Açıları:

90° - 140° ayarlanabilir

Taşlama Disk Taşları:

CBN 200 / 400 diamond

Motor / Voltaj:

1/2 Hp 450 W - AC 220 V

Hız: 4.500 R. P. M

Ağırlık: 26 kg.



Çalışma masasını hediye ediyoruz..

EDG - 1226N

Özel Fiyat
1849 €

* Fiyatlarımızı HGV dahil değildir.



Kullanım Video

EARTH-CHAIN
Power that works.

Türkiye Distribütörü
Güvenal Group



Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş. "Güvenal Group Şirketleri" üyesidir.

+90 212 501 53 81

guvenal@guvenal.net

www.guvenal.net

